



Protección Visual

- Ficha Técnica -



Spider



BYG385W - CLARO



BYG385B - OSCURO



FILTRO UV 400

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Spider
Referencias:	BYG385W CLARA BYG385B OSCURA
Material Lente:	Policarbonato
Material Marco:	Policarbonato
Certificaciones:	ANSI Z87.1, EN166-F, CE EN170
Peso:	21 gramos
Tamaño del lente:	120x143x43mm
Unidad de empaque:	600 unidades

DESCRIPCIÓN

Lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad. Protección de rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS

Marco de Policarbonato flexible. Diseño aerodinámico. Filtro UV400. Resistente a impactos, abrasión. Lentes ópticamente aclarados y modificados para visión neutra. Lentes sin tratamiento anti-empañante.

APLICACIONES

Metalmecánica, Farmacéutica, Aserraderos, Minería, Construcción, Forestal, Agricultura, Alimenticia, Química, Industria en general

MODO DE USO

Para asegurar una correcta protección, coloque las gafas en su rostro y ajuste bien las patillas. Antes de utilizarlas, inspeccione que no haya suciedad en los lentes y verifique que ninguna de sus partes esté deteriorada o dañada. Si este artículo incluye un cordón o banda de sujeción, asegúrese de anclarlo y ajustarlo adecuadamente.

ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Resistencia a impactos	Impacto de baja energía
Protección UV 400	Si, Bloqueo del 99.9% de los rayos UV
Protección Salpicaduras Químicas	Si
Material de los lentes	Policarbonato de alta resistencia
Partículas en Suspensión	No aplica
Resistencia a temperatura	-40°C a 50°C
Antiepañante	No aplica
Antirayaduras	Si

CONFORT Y ERGONOMÍA

Patillas Ajustables	No
Tipo de puente nasal	En marco
Compatibilidad con otros EPP's	cascos, protectores auditivos y respiradores.
Banda Elástica	No incluye

ESPECIFICACIONES DE LOS LENTES

Disponibilidad	Claro y Oscuro
Campo de Visión	Campo de visión amplio y sin distorsiones

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Protección	Primaria
Confort y ajuste	Puente nasal
Compatibilidad con otros lentes	No apto para uso sobre lente formulado
Correas o cordones de sujeción	No aplica

CUIDADO TÉCNICO

- Se recomienda lavar con agua y jabón neutro, y secar con un paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos ni solventes.
- Procure limpiar las gafas después de cada uso
- Almacénalas en estuche, manteniéndolas alejadas de fuentes de calor intenso y humedad elevada.

